

# Bedienungsanleitung ALSO EduCenter Case

## Sicherheitshinweise

**Vor Arbeiten an stromführenden Teilen des Koffers, trennen Sie unbedingt den Koffer vom Stromnetz!**

## Anschlusskabel

Das ASLO EduCenter Case ist mit einem 5 m langen roten Gummikabel mit Personenschutzschalter (FI-Sicherung) ausgestattet, dieses finden Sie unter den beiden 8-fach Steckdosenleisten. Diese können Sie auf der linken Seite anheben und aufklappen. Stecken Sie die Buchse des Kabels auf der rechten Seite des Koffers in den Einbaustecker. Zum Aktivieren des Stroms müssen Sie auf die Taste „Reset“ drücken. Mit der „Test“ Taste können Sie jederzeit den Strom ausschalten, z.B. wenn Sie den Access Point abschalten möchten.



## Steckdosenleiste Infrastruktur

Die 4-fach Steckdosenleiste, z.B. für den Access Point, finden Sie unter den beiden 8-fach Steckdosenleisten. Diese können Sie auf der linken Seite anheben und aufklappen.



## Laden der Geräte

Der Koffer ist durch eine Gummidichtung im Deckel hermetisch abgeschlossen, d.h. es können weder Staub noch Flüssigkeiten (IP64) in den Koffer eindringen. Da die Geräte und auch die Netzteile beim Laden der Akkus warm werden, muss der Deckel des Koffers beim Laden ganz oder zumindest teilweise geöffnet sein. Den Deckel können Sie hierzu auf die drei vorderen Verriegelungen auflegen. Zum Schutz vor Diebstahl der Geräte, z.B. in einem öffentlich zugänglichen Bereich, empfehlen wir Ihnen das unten dargestellte Abus Schloss mit hohem Bügel.

## Bremse

Der Koffer ist mit vier Rollen auf der Unterseite ausgestattet, so dass er einfach im Raum verschoben werden kann, wenn er geöffnet auf dem Boden liegt. An zwei Rollen befinden sich eine Bremsen (rot), die man feststellen kann (nach unten drücken), wenn man den Koffer an einem Platz fixieren möchte.



- bitte wenden -

### Zur Sicherung Ihrer wertvollen Ausstattung möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben:

- Lassen Sie den Koffer nicht im Erdgeschoß in einem einsehbaren Raum stehen, sondern möglichst ab dem 1. OG in einem fensterlosen und sicher verschließbarem Raum
- Zum einfachen Schutz der Geräte empfehlen wir Ihnen Vorhangschlösser von Abus. Beachten Sie folgende Mindestmaße: lichte Höhe mindesten 18 mm, lichte Breite mindestens 8 mm, sofern das Laden der Geräte bei geschlossenem Deckel gewünscht ist, benötigen Sie ein Schloss mit mindestens 55 mm lichter Höhe. Die maximale Bügelstärke beträgt 6 mm. Folgende Schlösser eignen sich, neben vielen anderen aus dem umfangreichen Abus Sortiment:



Zahlenschloss  
individuell einstellbar  
Abus 165/30  
Art.Nr. 20360



Zwei Schlösser mit  
vier gleichen Schlüsseln  
Abus 64 TI/40 Twins  
Art.Nr. 569579



Schloss mit langem Bügel  
gleichschließend  
Abus 64 TI/30 HB 60  
Art.Nr. 56192